


Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFN12AAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SF5800 + E40127

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Procesaansluiting	1/2" NPT
-------------------	----------

Toepassingsgebied

Media	Vloeibare media; agressieve media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	5

Vloeibare media

Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0200
--	---------

Meet- / instelbereik

Vloeibare media

Instelbereik [cm/s]	0...60
Grootste gevoeligheid [cm/s]	0...20

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	15
-----------------------------	----

Reactietijden

Reactietijd [s]	2...20
-----------------	--------

Vloeibare media

Reactietijd [s]	2...20
-----------------	--------



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFN12AAC

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Materialen	PTFE
Materiaal dat in contact komt met het medium	PTFE
Procesaansluiting	1/2" NPT


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs