


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

SFN12ABBE1/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief


Producteigenschappen

Staaflengte L	[mm]	15
Procesaansluiting		1/2" NPT

Toepassingsgebied

Applicatie		CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G
Mediumtemperatuur	[°C]	-25...100
Drukbestendigheid	[bar]	30

Vloeibare media

Applicatie		CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G
Mediumtemperatuur	[°C]	-25...100

Gasvormige media

Mediumtemperatuur	[°C]	-25...100
-------------------	------	-----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica		VS3000
--	--	--------

Meet- / instelbereik

Staaflengte L	[mm]	15
Vloeibare media		
Instelbereik	[cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60
Gasvormige media		
Instelbereik	[cm/s]	200...2000



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFN12ABBE1/6M

Grootste gevoeligheid	[cm/s]	200...800
-----------------------	--------	-----------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt	[K/min]	15
---------------------	---------	----

Reactietijden

Reactietijd	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Vloeibare media

Reactietijd	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Gasvormige media

Reactietijd	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	559,5
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Materialen		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting		1/2" NPT
Inbouwlengte EL	[mm]	45


Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, siliconen; Max. kabellengte: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Aansluiting



Aderkleuren :

BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs