


Luchtstromingsbewaking

SLG23CEEAKOG/24VDC



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 1
Procesaansluiting	Ø 23 mm

Toepassingsgebied

Mediumtemperatuur	[°C]	-10...50
Drukbestendigheid	[bar]	1

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	18...30 DC
Stroomopname	[mA]	50
Min. isolatieweerstand	[MΩ]	100; (500 V DC)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 1
-------------------------	---------------------------

Uitgangen

Uitgangssignaal	schakelsignaal
Aantal relaisuitgangen	1
Contactbelasting	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Schakelfunctie stromingsbewaking	relais trekt aan bij stroming

Meet- / instelbereik

Gasvormige media		
Instelbereik	[cm/s]	100...1000
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	100...400

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt	[K/min]	5
---------------------	---------	---



Luchtstromingsbewaking

SLG23CEEAKOG/24VDC

Reactietijden		
Reactietijd	[s]	3...60
Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	3...60
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt	potentiometer	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...50
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90
Beschermklasse	IP 65	
Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	1294
UL-goedkeuring	UL Certificeringsnummer	I029
	File nummer UL	E174189
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	192,5
Afmetingen	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materialen	behuizing: PBT; sensorvlak: Titanium	
Materiaal dat in contact komt met het medium	PBT; Titanium	
Procesaansluiting	Ø 23 mm	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	1 x LED, rood
	functie	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang	Klembeugel: 1, E40048	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

SL5105




Luchtstromingsbewaking

SLG23CEEAKOG/24VDC

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Aansluiting



BN =	Aderkleuren :	bruin
BU =		blauw
BK =		zwart
WH =		wit