

Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/ 24VDC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SR0150

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 bevestiging op DIN rail



Toepassingsgebied

Applicatie	Stromingsbewaking; Temperatuurbewaking; Draadbreukbewaking
------------	--

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie	[%]	-10...10
Voedingsspanning	[V]	24 DC
Stroomopname	[mA]	70
Opwarmtijd	[s]	30
Aantal kanalen		1

Uitgangen

Elektrische uitvoering	Relais
Contactbelasting	4 A, 250 V AC
Schakelfunctie stromingsbewaking	relais trekt aan bij stroming
Schakelfunctie temperatuurbewaking	Relais valt af bij temperatuuroverschrijding
Schakelfunctie kabelbewaking	relais valt af bij draadbreuk / kortsluit

Reactietijden

Reactietijd	[s]	< 10
-------------	-----	------

Software / programmering

Afregelen schakelpunt	potentiometer
Keuze vloeistof / gas	schuifschakelaar



Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/ 24VDC

Schakelpunt instelling		potentiometer
Temperatuurbereik	[°C]	20...80
Reproduceerbaarheid van het ingestelde schakelpunt	[K]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Beschermklasse		IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20

Mechanische eigenschappen

Behuizing		behuizing voor DIN rail
Afmetingen	[mm]	75 x 55 x 110
Materialen		kunststof

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	11 x LED
	schakelstatus	LED, rood
	schakelstatus	LED, rood


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: 16 x ...2,5 mm²

Aansluiting



1: Relais Draadbreukbewaking / Temperatuurbewaking

2: Relais Stromingsbewaking

Aderkleuren :

BN = bruin
 BU = blauw
 BK = zwart
 WH = wit
 GY = grijs