




Doorstroomsensor met element tegen terugvloeiing en display

SBG34IF0FRKG

Let op het gewijzigde ontwerp van de behuizing!



Producteigenschappen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1	
Meetbereik	2...100 l/min	0,12...6 m³/h
Procesaansluiting	schroefdraad G 3/4	
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten	
Applicatie	voor industriële applicaties	
Media	Vloeibare media; water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel	



Doorstroomsensor met element tegen terugvloeiing en display

SBG34IF0FRKG

Opmerking over het medium		Olie 1 met viscositeit: 10 mm²/s (40 °C)
		Olie 2 met viscositeit: 46 mm²/s (40 °C)
Mediumtemperatuur	[°C]	-10...100
Drukbestendigheid	[bar]	25
Drukbestendigheid	[MPa]	2,5
MAWP (bij applicaties volgens CRN)	[bar]	25

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Stroomopname	[mA]	< 50
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Opwarmtijd	[s]	< 3

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
-------------------------	---

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	2
Uitgangssignaal	schakelsignaal; analoog signaal; frequentiesignaal; IO-Link; (configureerbaar)
Aantal digitale uitgangen	2
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	150; (per uitgang 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C))
Schakelcycli (mechanisch)	10 miljoen
Aantal analoge uitgangen	1
Analoge uitgangsstroom	[mA] 4...20
Max. belasting	[Ω] 500
Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja
Frequentie van de uitgang	[Hz] 0...10000

Meet- / instelbereik

Meetbereik	2...100 l/min	0,12...6 m³/h
Weergavegebied	0...120 l/min	0...7,2 m³/h
Resolutie	0,5 l/min	0,05 m³/h
Schakelpunt SP	1...100 l/min	0,05...6 m³/h
Terugschakelpunt rP	0...99 l/min	0...5,95 m³/h
Frequentie eindpunt FEP	6,5...100 l/min	0,4...6 m³/h
In stappen van	0,5 l/min	0,05 m³/h
Frequentie van het eindpunt FRP		10...10000
Meetdynamiek		1:50

Temperatuurbewaking

Meetbereik	[°C]	-10...100
Weergavegebied	[°C]	-32...122



Doorstroomsensor met element tegen terugvloeiing en display

SBG34IF0FRKG

Resolutie	[°C]	1
Schakelpunt SP	[°C]	-9...100
Terugschakelpunt rP	[°C]	-10...99
In stappen van	[°C]	1
Frequentie startpunt FSP	[°C]	-10...78
Frequentie eindpunt FEP	[°C]	12...100
Frequentie van het eindpunt FRP	[Hz]	10...10000

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Stromingsbewaking		
Nauwkeurigheid (van het meetbereik)		$\pm (4 \% MW + 1 \% MEW)$; ($Q > 2 \text{ l/min}$; medium- en omgevingstemperatuur: $+22 \text{ °C} \pm 4K$)
Herhaalnauwkeurigheid		$\pm 1 \% MEW$
Temperatuurbewaking		
Temperatuurdriift		0,029 °C / K
Nauwkeurigheid	[K]	3 K (25°C; $Q > 1 \text{ l/min}$)

Reactietijden

Stromingsbewaking		
Reactietijd	[s]	0,01
Demping van de proceswaarde dAP	[s]	0...5
Demping analoge uitgang dAA	[s]	0...5
Temperatuurbewaking		
Aanspreekdynamiek T05 / T09	[s]	T09 = 120 ($Q > 1 \text{ l/min}$)

Software / programmering

Instelmogelijkheden	hysteresis / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ frequentieuitgang; Medium selectie; demping van schakel-/analoge uitgang; display draaibaar / uit te schakelen; standaard maateenheid; kleur proceswaarde	
---------------------	--	--

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link	
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9 CDV	
Profiel	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Proceswaarden analoog	2	
Proceswaarden binair	2	
Min. procescyclustijd	[ms]	5
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard default	DeviceID 563

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
----------------------	------	--------



Doorstroomsensor met element tegen terugvloeiing en display

SBG34IF0FRKG

Opmerking voor de omgevingstemperatuur	mediumtemperatuur < 80 °C
Opslagtemperatuur [°C]	mediumtemperatuur < 100 °C: 0...40 °C
Beschermklasse	-15...80
	IP 65; IP 67

Toelatingen / testen

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren]		145
UL-goedkeuring	UL Certificeringsnummer	I006
Richtlijnen voor drukapparatuur	Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	1488,75
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; messing chemisch vernikkelt
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4401 (roestvast staal / 316); 1.4404 (roestvast staal / 316L); messing (2.0371); messing chemisch vernikkelt; PPS; O-ring: FKM
Procesaansluiting	schroefdraad G 3/4

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	Display eenheid	3 x LED, groen
	schakelstatus	2 x LED, geel
	gemeten waarde	alfanumeriek display, rood/groen 4-digit
	Programmering	alfanumeriek display, 4-digit

Opmerkingen

Opmerkingen	Aanbeveling: 200-micrometer-filtering gebruiken.
	Alle gegevens gelden voor water (20 °C).
	MW = Meetwaarde
	MEW = eindwaarde meetbereik
N.B.	Let op het gewijzigde ontwerp van de behuizing!
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



Doorstroomsensor met element tegen terugvloeiing en display

SBG34IF0FRKG

Aansluiting



OUT1:

- schakeluitgang doorstroomhoeveelheid bewaking
- schakeluitgang Temperatuurbewaking
- frequentie uitgang doorstroomhoeveelheid bewaking
- frequentie uitgang Temperatuurbewaking
- IO-Link

OUT2:


- schakeluitgang doorstroomhoeveelheid bewaking
- schakeluitgang Temperatuurbewaking
- analoge uitgang doorstroomhoeveelheid bewaking
- analoge uitgang Temperatuurbewaking
- kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2

Aderkleuren :

- BK = zwart
- BN = bruin
- BU = blauw
- WH = wit

Diagrammen en curves

Drukverlies



dP Drukverlies

Q debiet