

Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/ 24VDC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 bevestiging op DIN rail



Toepassingsgebied

Applicatie	Stromingsbewaking; Draadbreukbewaking
------------	---------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie	[%]	-20...20
Voedingsspanning	[V]	24 DC
Stroomopname	[mA]	70
Opwarmtijd	[s]	30
Aantal kanalen		1

Uitgangen

Elektrische uitvoering	Relais
Contactbelasting	4 A, 250 V AC
Schakelfunctie stromingsbewaking	relais trekt aan bij stroming
Schakelfunctie kabelbewaking	relais valt af bij draadbreuk

Reactietijden

Reactietijd	[s]	< 10
-------------	-----	------

Software / programmering

Afregelen schakelpunt	potentiometer
Keuze vloeistof / gas	schuifschakelaar

Omgevingsvariabelen


Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20



Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/ 24VDC

Mechanische eigenschappen		
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Afmetingen	[mm]	75 x 55 x 110
Materialen	kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
	schakelstatus	LED, rood
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: 16 x ...2,5 mm²		
Aansluiting		



- 1: Relais Draadbreukbewaking
 2: Relais Stromingsbewaking
 Aderkleuren :
 BN = bruin
 BU = blauw
 BK = zwart
 WH = wit
 GY = grijs