


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Producteigenschappen**

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale uitgangen: 1

Procesaansluiting

Varivent DN50

Toepassingsgebied

Applicatie

hygiënische toepassingen

Mediumtemperatuur [°C]

-25...95

Drukbestendigheid [bar]

30

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

20...36 DC

Stroomopname [mA]

< 45

Ompoolbeveiligd

ja

Opwarmtijd [s]

< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale uitgangen: 1

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen

1

Uitgangssignaal

schakelsignaal



Stromingsbewaker

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Elektrische uitvoering	PNP	
Aantal digitale uitgangen	1	
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)	
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5	
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	400	
Kortsluitbeveiliging	ja	
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend	
Beschermd tegen overbelasting	ja	
Meet- / instelbereik		
Instelbereik [cm/s]	3...300	
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60	
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt [K/min]	15	
Reactietijden		
Reactietijd [s]	1...10	
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt	potentiometer	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...30	
Beschermklasse	IP 67	
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen [mm]	60 x 41 x 82	
Materialen	PBT-GF20	
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)	
Procesaansluiting	Varivent DN50	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

ST0507





Stromingsbewaker

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Aansluiting



BN = Aderkleuren :
BU = bruin
BK = blauw
 zwart