


STM12ZBB/10M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Procesaansluiting	M12 x 1,75
-------------------	------------

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
------------	--------------------------

Media	Vloeibare media; Gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	30

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
------------	--------------------------

Mediumtemperatuur	[°C]	0...120
-------------------	------	---------

Mediumtemperatuur	[°C]	0...100
-------------------	------	---------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan	VS 0100
-----------------	---------

verwerkingselektronica	VS 0100
------------------------	---------

Vloeibare media	
-----------------	--

Instelbereik	[cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60

Instelbereik	[cm/s]	200...1500
--------------	--------	------------

Grootste gevoeligheid	[cm/s]	200...800
-----------------------	--------	-----------

Temperatuurgradiënt	[K/min]	15
---------------------	---------	----



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica


STM12ZBB/10M

Reactietijden		
Reactietijd	[s]	1...10
Vloeibare media		
Reactietijd	[s]	1...10
Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	1...10
Omgevingsvariabelen		
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M12 x 1,75
Schroefdraadtype		M12 x 1,75
Materialen		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting		M12 x 1,75
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Aansluiting



BN = Aderkleuren :
 GN = bruin
 WH = groen
 YE = wit
 geel