

ST2400




Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

STR14AAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: ST2404

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Procesaansluiting G 1/4 buitendraad

Toepassingsgebied

Media Vloeibare media; agressieve media

Mediumtemperatuur [°C] -25...80

Drukbestendigheid [bar] 5

Vloeibare media

Mediumtemperatuur [°C] -25...80

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica VS 0100

Meet- / instelbereik

Vloeibare media

Instelbereik [cm/s] 3...300

Grootste gevoeligheid [cm/s] 3...60

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min] 7

Reactietijden

Reactietijd [s] 2...20

Vloeibare media

Reactietijd [s] 2...20

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Behuizing cilindrisch schroefdraad

Materialen PTFE

Procesaansluiting G 1/4 buitendraad

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

ST2400




Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

STR14AAC

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. kabellengte: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
WH =	blauw
	wit