


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Producteigenschappen**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
| Procesaansluiting       | 1/4" NPT                     |

**Toepassingsgebied**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Media                   | Vloeibare media |
| Mediumtemperatuur [°C]  | -25...80        |
| Drukbestendigheid [bar] | 30              |

**Elektrische eigenschappen**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Voedingsspanning [V] | 20...36 DC |
| Stroomopname [mA]    | < 45       |
| Ompoolbeveiligd      | ja         |
| Opwarmtijd [s]       | < 20       |

**In- / uitgangen**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
|-------------------------|------------------------------|

**Uitgangen**

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Totaal aantal uitgangen                 | 1                                                |
| Uitgangssignaal                         | schakelsignaal                                   |
| Elektrische uitvoering                  | PNP                                              |
| Aantal digitale uitgangen               | 1                                                |
| Uitgangsfunctie                         | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
| Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5                                              |



## Stromingsbewaker

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Continue stroombelasting van [mA]<br>schakeluitgang DC | 400       |
| Kortsluitbeveiliging                                   | ja        |
| Uitvoering kortsluitbeveiliging                        | pulserend |
| Beschermd tegen<br>overbelasting                       | ja        |

### Meet- / instelbereik

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Instelbereik [cm/s]          | 3...300 |
| Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...60  |

### Nauwkeurigheid / afwijkingen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Temperatuurgradiënt [K/min] | 15 |
|-----------------------------|----|

### Reactietijden

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Reactietijd [s] | 1...10 |
|-----------------|--------|

### Software / programmering

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Afregelen schakelpunt | potentiometer |
|-----------------------|---------------|

### Omgevingsvariabelen

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
| Beschermklasse            | IP 67    |

### Mechanische eigenschappen

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Materialen                                      | PBT-GF20                       |
| Materiaal dat in contact komt<br>met het medium | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
| Procesaansluiting                               | 1/4" NPT                       |

### Aanwijzen / bedienelementen

|          |         |          |
|----------|---------|----------|
| Weergave | functie | 11 x LED |
|----------|---------|----------|

### Toebehoren

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Leveringsomvang | schroevendraaier |
|-----------------|------------------|

### Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

### Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A





# ST2614



## Stromingsbewaker

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

### Aansluiting



BN =           Aderkleuren :  
BU =           bruin  
BK =           blauw  
                zwart