


Stromingsbewaker

SCR14ABAFNKG/PH

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SI5001 + E40099

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting	G 1/4 buitendraad

Toepassingsgebied

Media	Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	30

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...36 DC
Stroomopname [mA]	< 45
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangssignaal	schakelsignaal
Elektrische uitvoering	NPN
Aantal digitale uitgangen	1



Stromingsbewaker

SCR14ABAFNKG/PH

Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)	
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]		2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]		400
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermde tegen overbelasting		ja
Meet- / instelbereik		
Instelbereik [cm/s]		3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]		3...60
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt [K/min]		15
Reactietijden		
Reactietijd [s]		1...10
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt		potentiometer
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-20...80
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Materialen		PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4305 (roestvast staal / 303)
Procesaansluiting		G 1/4 buitendraad
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
Toebehoren		
Leveringsomvang		afdichtingen: 2 x AMF 30
		schroevendraaier
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

ST2620





Stromingsbewaker

SCR14ABAFNKG/PH

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Aansluiting



BN =
BU =
BK =

Aderkleuren :
bruin
blauw
zwart