


Stromingsbewaker

SCR14ABAFNKG/US-100-INF

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SI5001 + E40099

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting	G 1/4 buitendraad

Toepassingsgebied

Media	Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	30

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...36 DC
Stroomopname [mA]	< 45
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangssignaal	schakelsignaal
Elektrische uitvoering	NPN
Aantal digitale uitgangen	1



Stromingsbewaker

SCR14ABAFNKG/US-100-INF

Uitgangsfunctie		maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)	
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]		2,5	
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]		400	
Kortsluitbeveiliging		ja	
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend	
Beschermd tegen overbelasting		ja	
Meet- / instelbereik			
Instelbereik [cm/s]		3...300	
Grootste gevoeligheid [cm/s]		3...60	
Nauwkeurigheid / afwijkingen			
Temperatuurgradiënt [K/min]		15	
Reactietijden			
Reactietijd [s]		1...10	
Software / programmering			
Afregelen schakelpunt		potentiometer	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur [°C]		-20...80	
Beschermklasse		IP 67	
Mechanische eigenschappen			
Materialen		PBT-GF20	
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4305 (roestvast staal / 303)	
Procesaansluiting		G 1/4 buitendraad	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		functie	11 x LED
Toebehoren			
Leveringsomvang		afdichtingen: 2 x AMF 30 schroevendraaier	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting			
Connector: 1 x M12; codering: A			
			

ST2624



Stromingsbewaker

SCR14ABAFNKG/US-100-INF

Aansluiting



BN = Aderkleuren :
BU = bruin
BK = blauw
 zwart