


SFD10ABB /US-100



Staaflengte L	[mm]	45
Procesaansluiting		M18 x 1,5 binnendraad

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Media	Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	30

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80

Mediumtemperatuur	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS3000
--	--------

Staaflengte L	[mm]	45
---------------	------	----

Instelbereik	[cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	3...60

Instelbereik	[cm/s]	200...3000
Grootste gevoeligheid	[cm/s]	200...800

Temperatuurgradiënt	[K/min]	300
---------------------	---------	-----

Reactietijd	[s]	1...10
-------------	-----	--------




Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFD10ABB /US-100

Vloeibare media		
Reactietijd	[s]	1...10
Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	1...10
Omgevingsvariabelen		
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[jaren]	8213
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	87,5
Behuizing		Bouwworm voor adapter
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A
Procesaansluiting		M18 x 1,5 binnendraad
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m






Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

SFD10ABB /US-100

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs