


Stromingsbewaker

SCR12ABAFPKG/6M/PH

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale uitgangen: 1

Procesaansluiting

G 1/2 buitendraad

Toepassingsgebied

Media

Vloeibare media

Mediumtemperatuur [°C]

-25...80

Drukbestendigheid [bar]

30

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

20...36 DC

Stroomopname [mA]

< 45

Ompoolbeveiligd

nee

Opwarmtijd [s]

< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale uitgangen: 1

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen

1

Uitgangssignaal

schakelsignaal

Elektrische uitvoering

PNP

Aantal digitale uitgangen

1

Uitgangsfunctie

maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)

Max. spanningsval
schakeluitgang DC [V]

2,5



Stromingsbewaker

SCR12ABAFPKG/6M/PH

Continue stroombelasting van [mA]	400
schakeluitgang DC	
Kortsluitvast	nee
Beschermd tegen overbelasting	nee
Meet- / instelbereik	
Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60
Nauwkeurigheid / afwijkingen	
Temperatuurgradiënt [K/min]	15
Reactietijden	
Reactietijd [s]	1...10
Software / programmering	
Afregelen schakelpunt	potentiometer
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67
Mechanische eigenschappen	
Afmetingen [mm]	60 x 41 x 83
Materialen	PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4305 (roestvast staal / 303)
Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad
Aanwijzen / bedienelementen	
Weergave	functie 11 x LED
Toebehoren	
Leveringsomvang	afdichtingen: 2 x AMF 30 schroevendraaier
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

ST3601





Stromingsbewaker

SCR12ABAFPKG/6M/PH

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Aansluiting



BN = Aderkleuren :
BU = bruin
BK = blauw
 zwart