


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

STR12ABBE1/20m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief


Producteigenschappen

Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad
-------------------	-------------------

Toepassingsgebied

Applicatie	Ex zone 1
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	30

Vloeibare media

Applicatie	Ex zone 1
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80

Gasvormige media

Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0100 Ex
--	------------

Meet- / instelbereik

Vloeibare media	
Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60
Gasvormige media	
Instelbereik [cm/s]	200...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s]	100...800

Nauwkeurigheid / afwijkingen


Temperatuurgradiënt [K/min]	15
-----------------------------	----



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

STR12ABBE1/20m

Reactietijden		
Reactietijd	[s]	1...10
Vloeibare media		
Reactietijd	[s]	1...10
Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	1...10
Omgevingsvariabelen		
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Materialen		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting		G 1/2 buitendraad
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 20 m, PUR; 4 x 0,34 mm ²		
Aansluiting		



BN = Aderkleuren :
 GN = bruin
 WH = groen
 YE = wit
 geel