

Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/110VAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SN0150

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 bevestiging op DIN rail



Toepassingsgebied

Applicatie	Stromingsbewaking; Draadbreukbewaking
------------	---------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie	[%]	-10...10
Voedingsspanning	[V]	< 110 AC
Opwarmtijd	[s]	30
Aantal kanalen		1

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	2
Elektrische uitvoering	Relais
Schakelfunctie stromingsbewaking	relais trekt aan bij stroming
Schakelfunctie kabelbewaking	relais valt af bij draadbreuk / kortsluit

Reactietijden

Reactietijd	[s]	< 10
-------------	-----	------

Software / programmering

Afregelen schakelpunt	potentiometer
Keuze vloeistof / gas	schuifschakelaar

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Beschermklasse		IP 40



Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/110VAC

Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20
-----------------------------------	-------

Mechanische eigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm]	75 x 55 x 110
Materialen	kunststof

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	11 x LED
	schakelstatus	LED, rood


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: 16 x ...2,5 mm²

Aansluiting



- 1: Relais Draadbreukbewaking
 2: Relais Stromingsbewaking
 Aderkleuren :

BN = bruin
 BU = blauw
 BK = zwart
 WH = wit
 GY = grijs