


Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/230VAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SN0150

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 bevestiging op DIN rail



Toepassingsgebied

Applicatie

Stromingsbewaking; Temperatuurbewaking

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie [%]	-10...10
Voedingsspanning [V]	< 230 AC
Max. opgenomen vermogen [VA]	3
Opwarmtijd [s]	30
Aantal kanalen	1

Uitgangen

Elektrische uitvoering	Relais
Contactbelasting	4 A, 250 V AC
Schakelfunctie stromingsbewaking	relais trekt aan bij stroming
Schakelfunctie temperatuurbewaking	Relais trekt aan bij temperatuuroverschrijding

Software / programmering


Afregelen schakelpunt	potentiometer
Keuze vloeistof / gas	schuifschakelaar
Schakelpunt instelling	potentiometer
Temperatuurbereik [°C]	0...120
Reproduceerbaarheid van het ingestelde schakelpunt [K]	4



Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/230VAC

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Beschermklasse		IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		behuizing voor DIN rail
Afmetingen	[mm]	75 x 55 x 110
Materialen		kunststof
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
	schakelstatus	LED, rood
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: 16 x ...2,5 mm ²		
Aansluiting		



- 1: Temperatuurbewaking
 2: Stromingsbewaking
 Aderkleuren :
 BN = bruin
 BU = blauw
 BK = zwart
 WH = wit
 GY = grijs