


Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/ 24VDC



1 bevestiging op DIN rail



Toepassingsgebied

Applicatie	Stromingsbewaking
Media	Vloeibare media

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie [%]	-10...10
Voedingsspanning [V]	24 DC
Stroomopname [mA]	< 45
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	< 20
Aantal kanalen	1

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	400
Schakelfunctie stromingsbewaking	Uitgang schakelt bij stroming IN
Schakelfunctie kabelbewaking	Uitgang schakelt bij draadbreuk UIT
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermtd tegen overbelasting	ja

Software / programmering

Afregelen schakelpunt	potentiometer
-----------------------	---------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...60
Beschermklasse	IP 50



Verwerkingseenheid voor stromingssensoren

VS0200/ 24VDC

Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20
-----------------------------------	-------

Toelatingen / testen

MTTF	[jaren]	624
------	---------	-----

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	142,5
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Afmetingen	[mm]	78 x 22,5 x 100
Materialen	kunststof	

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	11 x LED
----------	---------	----------


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: 12 x ...2,5 mm²

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit
GY =	grijs