


Stromingsbewaker

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SI2100

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting	Varivent DN25

Toepassingsgebied

Applicatie	hygiënische toepassingen
Mediumtemperatuur [°C]	-25...95
Drukbestendigheid [bar]	30

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...36 DC
Stroomopname [mA]	< 45
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
-------------------------	------------------------------



Stromingsbewaker

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen		1
Uitgangssignaal		schakelsignaal
Elektrische uitvoering		PNP
Aantal digitale uitgangen		1
Uitgangsfunctie		maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]		2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]		400
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Meet- / instelbereik		
Instelbereik [cm/s]		3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]		3...60
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt [K/min]		15
Reactietijden		
Reactietijd [s]		1...10
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt		potentiometer
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-20...30
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen [mm]		72 x 41 x 83
Materialen		PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting		Varivent DN25
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	11 x LED
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

ST0516



Stromingsbewaker

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

