


Stromingsbewaker

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: SR5900 + SF2405

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting	G 1/4 buitendraad

Toepassingsgebied

Media	agressieve media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	5

Vloeibare media

Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...36 DC
Stroomopname [mA]	< 45
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangssignaal	schakelsignaal
Elektrische uitvoering	PNP

**Stromingsbewaker**

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Aantal digitale uitgangen	1
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	400
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Meet- / instelbereik

Vloeibare media	
Instelbereik [cm/s]	3...200
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...40

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	7
-----------------------------	---

Reactietijden

Reactietijd [s]	2...20
-----------------	--------

Vloeibare media	
-----------------	--

Reactietijd [s]	2...20
-----------------	--------

Software / programmering

Afregelen schakelpunt	potentiometer
-----------------------	---------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen	PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium	PTFE
Procesaansluiting	G 1/4 buitendraad

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	11 x LED
----------	---------	----------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

