


Stromingsbewaker

SCR14ADBFPKG/PH

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting	G 1/4 buitendraad

Toepassingsgebied

Applicatie	Hogedrukbereik
Media	Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	300

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...36 DC
Stroomopname [mA]	< 45
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangssignaal	schakelsignaal
Elektrische uitvoering	PNP
Aantal digitale uitgangen	1
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5



Stromingsbewaker

SCR14ADBFPKG/PH

Continue stroombelasting van [mA]	400
schakeluitgang DC	
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja
Meet- / instelbereik	
Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60
Nauwkeurigheid / afwijkingen	
Temperatuurgradiënt [K/min]	15
Reactietijden	
Reactietijd [s]	1...10
Software / programmering	
Afregelen schakelpunt	potentiometer
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67
Mechanische eigenschappen	
Materialen	PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting	G 1/4 buitendraad
Aanwijzen / bedienelementen	
Weergave	functie 11 x LED
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk




Stromingsbewaker

SCR14ADBFPKG/PH

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Aansluiting



BN = Aderkleuren :
 BU = bruin
 BK = blauw
 zwart