


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

STR14ABBE1/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief


Producteigenschappen

Procesaansluiting	G 1/4 buitendraad
-------------------	-------------------

Toepassingsgebied

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Media	Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C]	-30...20
Drukbestendigheid [bar]	30

Vloeibare media

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Mediumtemperatuur [°C]	-30...20

Gasvormige media

Mediumtemperatuur [°C]	-30...20
------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0100 Ex
--	------------

Meet- / instelbereik
Vloeibare media

Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60

Gasvormige media

Instelbereik [cm/s]	100...2000
Grootste gevoeligheid [cm/s]	100...800

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	15
-----------------------------	----

Reactietijden

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Vloeibare media

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Gasvormige media

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

STR14ABBE1/6M

Omgevingsvariabelen


Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting	G 1/4 buitendraad

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluitingKabel: 6 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; 4 x 0,34 mm²**Aansluiting**

	Aderkleuren :
BN =	bruin
WH =	wit
YE =	geel
GN =	groen