


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Producteigenschappen**

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting	M16 x 1,5

Toepassingsgebied

Media	Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	30

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20...36 DC
Stroomopname [mA]	< 45
Ompoolbeveiligd	ja
Opwarmtijd [s]	< 20

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangssignaal	schakelsignaal
Elektrische uitvoering	PNP
Aantal digitale uitgangen	1
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5



Stromingsbewaker

SCM16ABAFPKG/US

Continue stroombelasting van [mA] schakeluitgang DC	400
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja

Meet- / instelbereik

Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	15
-----------------------------	----

Reactietijden

Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------

Software / programmering

Afregelen schakelpunt	potentiometer
-----------------------	---------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	M16 x 1,5
Schroefdraadtype	M16 x 1,5
Materialen	PBT-GF20
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting	M16 x 1,5

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	11 x LED
----------	---------	----------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

