


ST1400



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

STM12AAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Procesaansluiting	M12 x 1
-------------------	---------

Toepassingsgebied

Media	Vloeibare media; agressieve media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	5

Vloeibare media

Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0100
--	---------

Meet- / instelbereik

Vloeibare media

Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	7
-----------------------------	---

Reactietijden

Reactietijd [s]	2...20
-----------------	--------

Vloeibare media

Reactietijd [s]	2...20
-----------------	--------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M12 x 1
Schroefdraadtype	M12 x 1
Materialen	PTFE
Procesaansluiting	M12 x 1

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

ST1400




Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

STM12AAC

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. kabellengte: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
WH =	blauw
	wit