


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

STM12AAC/US-100-H

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief


Producteigenschappen

Procesaansluiting	M12 x 1
-------------------	---------

Toepassingsgebied

Media	Vloeibare media; agressieve media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	5

Vloeibare media

Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0100
--	---------

Meet- / instelbereik
Vloeibare media

Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	7
-----------------------------	---

Reactietijden

Reactietijd [s]	2...20
-----------------	--------

Vloeibare media

Reactietijd [s]	2...20
-----------------	--------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M12 x 1
Schroefdraadtype	M12 x 1
Materialen	PTFE
Procesaansluiting	M12 x 1

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

ST1404



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica


STM12AAC/US-100-H

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit