


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

STR12ZBB/6m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief


Producteigenschappen

Procesaansluiting	G 1/2 buitendraad
-------------------	-------------------

Toepassingsgebied

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Media	Vloeibare media; Gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	30

Vloeibare media

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Mediumtemperatuur [°C]	0...120

Gasvormige media

Mediumtemperatuur [°C]	0...100
------------------------	---------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0100
--	---------

Meet- / instelbereik

Vloeibare media	
Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60
Gasvormige media	
Instelbereik [cm/s]	5...1500

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Temperatuurgradiënt [K/min]	15
-----------------------------	----

Reactietijden


Reactietijd [s]	1...10
-----------------	--------



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

STR12ZBB/6m

Vloeibare media		
Reactietijd	[s]	1...10
Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	1...10
Omgevingsvariabelen		
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Materialen		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting		G 1/2 buitendraad
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 6 m, siliconen; Max. kabellengte: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Aansluiting		



BN =	Aderkleuren :
GN =	bruin
WH =	groen
YE =	wit
	geel