


**Stromingssensor voor aansluiting op
verwerkingselektronica**

STR34ABA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief


Producteigenschappen

Procesaansluiting	G 3/4 buitendraad
-------------------	-------------------

Toepassingsgebied

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Media	Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Drukbestendigheid [bar]	30

Vloeibare media

Applicatie	hoge temperatuurbereiken
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80

Gasvormige media

Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
------------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan verwerkingselektronica	VS 0100
--	---------

Meet- / instelbereik
Vloeibare media

Instelbereik [cm/s]	3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s]	3...60

Gasvormige media

Instelbereik [cm/s]	5...1500
---------------------	----------

Nauwkeurigheid / afwijkingen


Temperatuurgradiënt [K/min]	15
-----------------------------	----



Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

STR34ABA

Reactietijden		
Reactietijd	[s]	1...10
Vloeibare media		
Reactietijd	[s]	1...10
Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	1...10
Omgevingsvariabelen		
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Materialen		1.4305 (roestvast staal / 303)
Procesaansluiting		G 3/4 buitendraad
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. kabellengte: 100 m; 4 x 0,5 mm ²		
Aansluiting		



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit