


Temperatuur-kabelsensor met inschroefelement

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M



Producteigenschappen

Meetbereik	-30...180 °C	-22...356 °F
Procesaansluiting	schroefdraad M5 buitendraad	

Toepassingsgebied

Meetelement	1 x Pt 100; (volgens DIN EN 60751, klasse A)	
Montage	contactsensor voor massieve elementen	

Elektrische eigenschappen

Beschermklasse	III	
----------------	-----	--

Meet- / instelbereik

Meetbereik	-30...180 °C	-22...356 °F
------------	--------------	--------------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Nauwkeurigheid	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------------	-----	-------------------------

Reactietijden

Aanspreekdynamiek T05 / T09	[s]	3 / 8; (volgens DIN EN 60751)
-----------------------------	-----	-------------------------------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67	
----------------	-------	--

Toelatingen / testen

MTTF	[jaren]	12683,9
------	---------	---------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	159,6
Behuizing	inschroefelement	
Afmetingen	[mm]	M5
Schroefdraadtype	M5	
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)	
Procesaansluiting	schroefdraad M5 buitendraad	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk	
--------------------	--------	--

TS4759




Temperatuur-kabelsensor met inschroefelement

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M

Elektrische aansluiting

Kabel: 4 m, siliconen

Aansluiting



RD =

WH =

Aderkleuren :

rood

wit