


TS502A



Temperatuur-kabelsensor met montageoog

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



Producteigenschappen

Meetbereik	-20...115 °C	-4...239 °F
Procesaansluiting	sensor met montageoog 10 x 18 x 48 mm	

Toepassingsgebied

Meetelement	1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse A)
Montage	contactsensor voor massieve elementen

Elektrische eigenschappen

Beschermklasse	III
----------------	-----

Meet- / instelbereik

Meetbereik	-20...115 °C	-4...239 °F
Opmerking meetbereik	meetbereik voor niet-ATEX applicaties: -20...150 °C / -4...302 °F	

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Nauwkeurigheid	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
----------------	-----	-----------------------------

Reactietijden

Aanspreekdynamiek T05 / T09	[s]	18 / 42
-----------------------------	-----	---------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Toelatingen / testen

ATEX-apparaatkenmerk	Ex II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X	
	Ex II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
MTTF	[jaren]	14269,4

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	234,5
Behuizing	sensor met montageoog	
Afmetingen	[mm]	10 x 18 x 48
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)	
Procesaansluiting	sensor met montageoog 10 x 18 x 48 mm	

TS502A



Temperatuur-kabelsensor met montageoog

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Opmerkingen


Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, siliconen

Aansluiting



RD =

WH =

Aderkleuren :
rood
wit