




Temperatuur-kabelsensor met procesaanluiting

TS-500KCKD8 /US/ IV

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: TS5089 of TS5289

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Meetbereik	-40...150 °C	-40...302 °F
------------	--------------	--------------

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Meetelement	1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse B)
Media	vloeibare en gasvormige media
Minimale insteeklengte [mm]	15

Elektrische eigenschappen

Beschermklasse	III
----------------	-----

Meet- / instelbereik

Meetbereik	-40...150 °C	-40...302 °F
------------	--------------	--------------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Nauwkeurigheid [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
--------------------	-----------------------------------

Reactietijden

Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s]	7 / 18; (volgens DIN EN 60751)
---------------------------------	--------------------------------

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	Ø 8 / L = 50
Materialen	roestvast staal; FKM
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Staafdiameter [mm]	8

Opmerkingen

Opmerkingen	De waarden voor nauwkeurigheid gelden voor stromend water.
Verpakkingseenheid	1 stuk

TS5151



Temperatuur-kabelsensor met procesaanluiting

TS-500KCKD8 /US/ IV

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, FKM

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

