


Temperatuur-kabelsensor met procesaanluiting

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: TS2269

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Meetbereik	-40...150 °C	-40...302 °F
Inbouwlengte EL [mm]	45	

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten	
Meetelement	1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse B)	
Media	vloeibare en gasvormige media	
Minimale insteeklengte [mm]	15	

Elektrische eigenschappen

Beschermklasse	III	
----------------	-----	--

Meet- / instelbereik

Staaflengte L [mm]	45	
Meetbereik	-40...150 °C	-40...302 °F

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Nauwkeurigheid [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$	
--------------------	-----------------------------------	--

Reactietijden

Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s]	3 / 10; (volgens DIN EN 60751)	
---------------------------------	--------------------------------	--

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67	
----------------	-------	--

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	103,6	
Behuizing	Meetelement	
Afmetingen [mm]	Ø 6 / L = 45	
Materialen	roestvast staal; FKM	
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4404 (roestvast staal / 316L)	
Staafdiameter [mm]	6	
Inbouwlengte EL [mm]	45	

Opmerkingen

Opmerkingen	De waarden voor nauwkeurigheid gelden voor stromend water.	
-------------	--	--

TS2251



Temperatuur-kabelsensor met procesaanluiting

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, FKM

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

