


AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC508A + E7000A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 panel for merking
2 festeanordning infrarød adapter



Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	50,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	2,00
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 4
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Antall digitale utganger	4
Krets	PNP
Spenningsområde DC [V]	15,00...30,00; (til PELV)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	1 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Elektrisk separert	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...40,00
---------------------------	--------------



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Tester/godkjenninger

ATEX-merking	II 3G EEx nA II T6 X
	II 3D T60 °C IP 67 X
EMC	EN 50295

AS-i klassifisering

ASI-i versjon	2.1				
AS-i-adressering	IR-adressering mulig				
Utvidet adresseringsmodus	nei				
AS-i profil	S-8.0.E				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	8			
AS-I ID-kode	[hex]	0.E			
AS-i sertifikat venter	ja				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Stikkontakter	O-1	O-2	O-3	O-4
	PIN	4	4	4	4

Mekaniske data

Type montering	AS-i grensesnitt for FC-E underdeler
Materialer	PBT

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	feil	LED, rød
	Funksjon	LED, gul

Tilbehør

Varer som leveres	AC5003
-------------------	--------

Merknader

Merknader	Bruk M12-kontakter med sekskantmutre, tiltrekkingsmoment 0,8 Nm
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK-E:

Koblinger: M12; koding: A

