


AS-Interface Modbus/TCP-gateway med PLS

ControllerE 1Mstr EN RS232

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Applikasjon _____ desentralisert kontrollert; EtherNet/IP-gateway; webserver

Elektriske data

Driftsspenning [V]	24,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk [mA]	< 700,00
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	10,00
Maks. strømforbruk [VA]	10,00
Antall AS-i-mastere	1

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon _____ RS232; Ethernet

Ethernet

Overføringshastighet	10; 100
Protokoll	Modbus TCP; TCP/IP
Brukstype	dataoverføring

RS232

Antall R232-grensesnitt _____ 1



AS-Interface Modbus/TCP-gateway med PLS

ControllerE 1Mstr EN RS232

Overføringshastighet	9600...115200 Baud
Kontakttype	RJ11
Brukstype	Programming
Merknad om grensesnitt	galvanisk isolert

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	95,00
Beskyttelse		IP 20

AS-i klassifisering

AS-i versjon	2.1
AS-i profil	M3
AS-i sertifikat	61109

Mekaniske data

Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon
Materialer	aluminium; stålplate galvanisert

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	3 x LED, rød
		4 x LED, grønn
		2 x LED, gul
		full grafisk LCD-skjerm

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

