




AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67



- 1 panel for marking
2 festeanordning infrarød adapter



Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	157,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Ekstra spenningsforsyning [V]	24,00...30,00 DC; (AUX)
Ekstra spenningsforsyning	valgfritt
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA]	550,00; (AUX)
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall analoge innganger: 4
Innganger	
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	100,00
Antall analoge innganger	4; (tilkobling av 2-, 3- og 4-leder-sensorer)
Analog inngang (strøm) [mA]	4,00...20,00
Analoge innganger beskyttet mot kortslutning	nei
Oppløsning av analog inngang	16 (1 bit = 1 µA)
Analog presisjonsutgang [%]	0,5



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[ANN]	115,00
AS-i klassifisering		
AS-i-adressering		adresseringsuttak; IR-adressering mulig
AS-i masterprofil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	3.E
Mekaniske data		
Vekt	[g]	222,00
Type montering		AS-i grensesnitt for FC/FC-E underdeler
Materialer		PBT
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	0,60...0,80
Displayer/driftselementer		
Display	analogt signal	LED, gul kanaler AI1...AI4
	diagnose	LED, gul
	drift	LED, grønn AS-i, AUX
	feil	LED, rød
Elektrisk tilkobling		
Modultilkobling		Flate kabler
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		Modulunderdel
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.




AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

Elektrisk tilkobling

Koblinger: M12; koding: A



1	Sensor forsyning +24V
2	AI + analog inngang
3	Sensor forsyning 0V
4	AI - analog inngang 0V
5	funksjonell jord