




AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67



- 1 panel for marking
- 2 festeanordning infrarød adapter



Applikasjon		
Applikasjon		feltinstallasjon
Elektriske data		
Driftsspenning [V]		26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]		24,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Ekstra spenningsforsyning [V]		24,00...30,00 DC; (AUX)
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA]		550,00; (AUX)
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall analoge utganger: 4
Innganger		
Analog presisjonsutgang [%]		0,5
Utganger		
Antall analoge utganger		4; (tilkobling av 3-leder-aktuatorer)
Analog strømutgang [mA]		0,00...20,00
Maks. last [Ω]		600,00
Oppløsning av analog utgang		16 (1 bit = 1 μA)
Aktuator forsyningsutganger		AUX
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		0,00...70,00



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[ANN]	150,00

AS-i klassifisering

AS-i-adressering	adresseringsuttak; IR-adressering mulig				
AS-i masterprofil	M3; M4				
AS-i profil	S-7.3.6				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7			
AS-I ID-kode	[hex]	3.6			
Tilordning av databiter	parameterbit	Betegnelse			
	P0	ikke brukt			
	P1	ikke brukt			
	P2	periferisk feilindikasjon	: 1	aktivert / 0	deaktiveret
	P3	ikke brukt			

Mekaniske data

Vekt	[g]	206,50
Type montering	AS-i grensesnitt for FC-E underdeler	
Materialer	PBT	
Tiltrekkingmoment	[Nm]	0,60...0,80

Displayer/driftselementer

Display	analogt signal	LED, gul kanaler AO1...AO4
	drift	LED, grønn AS-i, AUX
	feil	LED, rød

Elektrisk tilkobling

Modultilkobling	Flate kabler
-----------------	--------------

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	Modulunderdel
----------------------	---------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------




AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Elektrisk tilkobling

Koblinger: M12; koding: A



1	AO+ analog utgang
2	aktuatorforsyning +24 V
3	AO- analog utgang 0V
4	n.c.
5	funksjonell jord