




AS-Interface PCB-modul

Valvehead module 4DI 3DO T



Applikasjon

Applikasjon	hus for panelmontering
-------------	------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 200,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	0,18; (totalstrøm for alle inn- og utganger forsynt fra AS-i: 180 mA)
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 3
------------------------------	---

Innganger

Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20,00...30,00; (DC)
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	3
Spenningsområde DC [V]	18,00...30,00; (DC)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	100,00; (vær oppmerksom på strømbelastning for alle inn- og utganger)
Beskyttelse mot kortslutning	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 20

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klassifisering

ASi-i versjon	2.1
---------------	-----



AS-Interface PCB-modul

Valvehead module 4DI 3DO T

Utvidet adresseringsmodus	ja			
AS-i masterprofil	M2; M3; M4			
AS-i profil	S-7.A.F			
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	7			
AS-I ID-kode [hex]	A.F			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2
	Inngang	I-1	I-2	I-3
	Utgang	O-1	O-2	O-3

Mekaniske data

Vekt [g]	74,50
Hus	innkapslet plasthus
Dimensjoner [mm]	16,00 x 88,00 x 41,00

Merknader

Merknader	AS-i-modulen er en PCB-løsning for en AS-i-slave, forsyning via AS-i. En tidsovervåkingfunksjon slår utgangene av hvis det ikke er kommunikasjon på AS-i-linjen.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,1 m	
brun	AS-i +
blå	AS-i -
rød	+
svart	0 V
hvit	I-4
gul	O-3
hvit	I-3
gul	O-2
hvit	I-2
gul	O-1
hvit	I-1