




Passiv strømfordeler

ProcessLine 4SB IP69K



Enkelte LED-lamper er inaktive, avhengig av versjonen



Applikasjon		
Design	AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler	
Applikasjon	hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien	
Elektriske data		
Beskyttelsesklasse	III	
Overstrømsdeteksjon	ja; (4400 mA ± 200 mA)	
AS-i-drift		
Driftsspenning	[V]	18,00...31,60 DC; (AS-i)
Strømforbruk	[mA]	4 000,00; (AS-i)
Ekstra spennningsforsyning	[V]	15,00...30,00 DC; (AUX)
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning	[mA]	4 000,00; (AUX)
IO-Link-drift		
Driftsspenning	[V]	20,00...30,00 DC; (US)
Strømforbruk	[mA]	4 000,00; (US)
Ekstra spennningsforsyning	[V]	20,00...30,00 DC; (UA)



Passiv strømfordeler

ProcessLine 4SB IP69K

Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA]	4 000,00; (UA)
--	----------------

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00	
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...85,00	
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00; (ikke kondenserende)	
Maks. høyde over havet [m]	4 000,00	
Beskyttelse	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (brukes med beskyttelseshetter i rustfritt stål: IP 69K)	
Beskyttelsesgrad (NEMA 250)	6P	
Grad av tilsmussing_	2,00	
Kjemiske medier	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [ANN]	379,00	

Mekaniske data		
Vekt [g]	284,80	
Dimensjoner [mm]	152,00 x 59,30 x 38,40	
Materialer	hus: PA grå; støpsler og kontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L)	

Displayer/driftselementer		
Display	drift	LED, grønn AS-i / AUX / US / UA
	feil	LED, rød

Elektrisk tilkobling	
Modultilkobling	M12

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Power IN

Koblinger: M12; koding: A; Tiltrekkingmoment: 0,6...0,8 Nm



AS-i-drift	
1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +



Passiv strømfordeler


ProcessLine 4SB IP69K

IO-Link-drift

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Elektrisk tilkobling - Power OUT

Koblinger: M12; koding: A; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,8 Nm



AS-i-drift 1...4

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

IO-Link-drift 1...4

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.