




AS-Interface universalmodul

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT



1 panel for marking



Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	230,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00
Integrert vaktbikkje	ja
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4
Innganger	
Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00
Inngangsstrøm høy [mA]	> 5,00
Inngangsstrøm lav [mA]	< 3,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja



AS-Interface universalmodul

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Utganger					
Antall digitale utganger	4				
Krets	PNP				
Spenningsområde DC [V]	24,00; (til PELV)				
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	1 000,00; (DC-12 / DC-13)				
Beskyttelse mot kortslutning	ja				
Elektrisk separert	ja				
Aktuator forsyningsutganger	AUX				
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00				
Beskyttelse	IP 65				
Tester/godkjenninger					
EMC	EN 50295				
AS-i klassifisering					
AS-i masterprofil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-7.F.F				
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	7				
AS-I ID-kode [hex]	F.F				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	toveis	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Tilordning av databiter	parameterbit	Funksjon			
	P0	tidsovervåking for alle utganger	aktivert	* /	deaktiveret
	P1	ikke brukt			
	P2	ikke brukt			
	P3	ikke brukt			
Mekaniske data					
Vekt [g]	317,00				
Type montering	AS-i grensesnitt for FC-E eller SC underdeler				
Materialer	PA 6-GF30; rustfritt stål (1.4305 / 303)				
Displayer/driftselementer					
Display	drift			LED, grønn	
	Funksjon			LED, gul	
Elektrisk tilkobling					
Modultilkobling	Flate kabler				
Merknader					
Merknader	Inn- og utganger må være galvanisk isolert.				
Antall i forpakning	1,00 stk.				
Elektrisk tilkobling					

burklemmer:

kontaktpinner for modulunderdel, FK-E / PG: