




AS-Interface kontrollskapmodul

SmartLine25 4AI (C) C IP20

utfasingsartikkel

Alternative artikler: AC3216
Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper	
Antall innganger og utganger	Antall analoge innganger: 4
Applikasjon	
Applikasjon	Montering i styreskap
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk [mA]	10,00...53,00; (ekstern forsyning)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	53,00; (med ekstern forsyning: 28 mA)
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Ekstra spenningsforsyning [V]	24,00 DC
Ekstra spenningsforsyning	valgfritt
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall analoge innganger: 4
Innganger	
Sensortilførsel av inngangene	AS-i / AUX
Antall analoge innganger	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analog inngang (strøm) [mA]	4,00...20,00



AS-Interface kontrollskapmodul

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Analoge innganger beskyttet mot kortslutning		nei	
Oppløsning av analog inngang		16 (1 bit = 1 µA)	
Nøyaktighet/avvik			
Målefeil	[X16]	0,5	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00	
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...85,00	
Beskyttelse		IP 20	
Tester/godkjenninger			
EMC	EN 50295		
AS-i klassifisering			
AS-i-adressering		adresseringsuttak	
Utvidet adresseringsmodus		nei	
AS-i masterprofil		M3; M4	
AS-i profil		S-7.3.E	
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7	
AS-I ID-kode	[hex]	3.E	
Mekaniske data			
Vekt	[g]	167,50	
Type montering		montering på DIN-skinne	
Materialer		PA 6,6	
Displayer/driftselementer			
Display	drift		LED, grønn Spenning AS-i / 24 V AUX
	feil		LED, rød
	Funksjon		LED, gul kanaler 1...4
Tilbehør			
Tilbehør (valgfritt)	COMBICON kontakter		
Merknader			
Antall i forpakning	1,00 stk.		



AS-Interface kontrollskapmodul

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Elektrisk tilkobling

COMBICON:

Tilkobling

I+	C1	I-	0V
I+	C2	I-	0V
I+	C3	I-	0V

0V	I-	C4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Sensor forsyning +24V
C1...4	analog inngang Strøm
I-	Sensor forsyning 0V
0V	analog inngang 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	ekstern sensorforsyning +24V
E-	ekstern sensorforsyning 0V