




AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67



- 1 panel for marking
2 festeanordning infrarød adapter



Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	157,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Ekstra spenningsforsyning [V]	24,00...30,00 DC; (AUX)
Ekstra spenningsforsyning	valgfritt
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA]	550,00; (AUX)
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 4
Innganger	
Analog presisjonsutgang [%]	0,5
Utganger	
Antall analoge utganger	4; (tilkobling av 2-leder-aktuator)
Analog spenningsutgang [V]	0,00...10,00
Min. last motstand [Ω]	1 200,00
Oppløsning av analog utgang	16 (1 bit = 1 mV)
Aktuator forsyningsutganger	AS-i / AUX



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[ANN]	145,00
AS-i klassifisering		
AS-i-adressering		adresseringsuttak; IR-adressering mulig
AS-i masterprofil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.6
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	3.6
Mekaniske data		
Vekt	[g]	219,30
Type montering		AS-i grensesnitt for FC/FC-E underdeler
Materialer		PBT
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	0,60...0,80
Displayer/driftselementer		
Display	analogt signal	LED, gul kanaler AO1...AO4
	drift	LED, grønn AS-i, AUX
	feil	LED, rød
Elektrisk tilkobling		
Modultilkobling		Flate kabler
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		Modulunderdel
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.




AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Elektrisk tilkobling

Koblinger: M12; koding: A



1	AO+ analog utgang
2	n.c.
3	AO- analog utgang 0V
4	n.c.
5	funksjonell jord