


AC327A



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D



Produktegenskaper

Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
Dimensjoner	[mm]	55,00 x 60,00 x 35,00

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 260,00
Beskyttelsesklasse		III


Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
Driftsavstand målpuck	[mm]	74,00



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...50,00
Beskyttelse		IP 5x; (ved bruk utenfor farlige områder: IP 67)
Tester/godkjenninger		
ATEX-merking		 II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X
Merknad om ATEX-merking		bare i forbindelse med støtbeskyttelseshuset
EMC		EN 50295
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon		2.1
Utvidet adresseringsmodus		ja
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	A.E
Mekaniske data		
Vekt	[g]	783,50
Dimensjoner	[mm]	55,00 x 60,00 x 35,00
Materialer		hus: PBT oransje; dekke: PC svart; Støtbeskyttelseshus: rustfritt stål:
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		Støtbeskyttelseshus
		Monteringsplater: 1
		pipeskruer: 2 x M5 x 35
Merknader		
Merknader		Utgangene må ikke stilles inn samtidig hvis den totale laststrømmen overstiger 100 mA.
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål:		
		
Tilkobling		
Ausgänge		
2	Koblingsutgang 2 +	
3	ekstern spenning -	
4	Koblingsutgang 1 +	
1, 5	nicht belegt	

AC327A



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål:



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -