


IO-Link CompactLine-modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67



Applikasjon

Applikasjon

I/O-moduler for feltapplikasjoner

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; (US)
Strømforbruk	[mA]	50,00; (US)
Beskyttelsesklasse		III
Ekstra spenningsforsyning	[V]	18,00...30,00 DC; (UA)
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning	[mA]	3 600,00; (UA)



IO-Link CompactLine-modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67

Innganger / utganger								
Antall innganger og utganger		Antall digitale utganger: 20						
Utganger								
Antall digitale utganger		20; (10 x 2)						
Krets		PNP						
Utgangsfunksjon		transistor						
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	1 800,00						
Maks. strømbelastning for utganger totalt	[A]	3,60; (Maks. strømbelastning pr. utgangsside: 1800 mA)						
Elektrisk separert		ja						
Grensesnitt								
Grensesnitt for kommunikasjon		IO-Link						
Støttede DeviceIDs		<table><tr><th>Type drift</th><th>DeviceID</th></tr><tr><td>default</td><td>893</td></tr></table>	Type drift	DeviceID	default	893		
Type drift	DeviceID							
default	893							
IO-Link Device								
Overføringstype		COM2 (38,4 kBaud)						
IO-Links fordeler		1.1						
SDCI standard		IEC 61131-9						
SIO modus		nei						
Min. prosess syklus tid	[ms]	5,60						
Driftsforhold								
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00						
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...70,00						
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00						
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00						
Beskyttelse		IP 65; IP 67						
Beskyttelsesgrad (NEMA 250)		6P						
Grad av tilsmussing_		2,00						
Kjemiske medier		<table><tr><td>ISO 16750-5</td><td>AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA</td></tr><tr><td>NEMA 250 5.13.1</td><td>AA</td></tr></table>	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA	NEMA 250 5.13.1	AA		
ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA							
NEMA 250 5.13.1	AA							
Tester/godkjenninger								
EMC		<table><tr><td>EN 61000-6-2</td><td></td></tr><tr><td>EN 61000-6-3</td><td></td></tr><tr><td>IEC 61131-9</td><td></td></tr></table>	EN 61000-6-2		EN 61000-6-3		IEC 61131-9	
EN 61000-6-2								
EN 61000-6-3								
IEC 61131-9								
Støtmotstand		DIN EN 60068-2-27						
Vibrasjonsmotstand		<table><tr><td>DIN EN 60068-2-64</td><td></td></tr><tr><td>DIN EN 60068-2-6</td><td></td></tr></table>	DIN EN 60068-2-64		DIN EN 60068-2-6			
DIN EN 60068-2-64								
DIN EN 60068-2-6								
MTTF	[ANN]	41,00						
Mekaniske data								
Vekt	[g]	408,00						
Dimensjoner	[mm]	26,00 x 59,30 x 208,00						
Materialer		hus: PA; Stikkontakter: messing forniklet						
Tetningsmateriale		FKM						



IO-Link CompactLine-modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	feil	LED, rød
	Funksjon	LED, gul

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	Beskyttende hetter M12
----------------------	------------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - IO-Link

Koblinger: M12; koding: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	ikke brukt
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektrisk tilkobling - Utganger

Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: FKM



X1.0...X1.9

1	ikke brukt
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - strømforsyning

Koblinger: M12; koding: A



AL2331



IO-Link CompactLine-modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67

X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)