




IO-Link-master med IoT-grensesnitt

IO-Link Master CL IoT 8P IP20



Applikasjon		
Applikasjon		I/O-moduler for bruk i kontrollskapet
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	20,00...30,00 DC; (US ; til SELV/PELV)
Strømforbruk	[mA]	300,00...3 900,00; (US)
Beskyttelsesklasse		III
Sensorforsyning US		
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	3,60
Innganger / utganger		
Totalt antall innganger og utganger		16; (konfigurerbar)
Antall innganger og utganger		Antall digitale innganger: 8; Antall digitale utganger: 8
Innganger		
Antall digitale innganger		8; (IO-Link Port Class A)
Koblingsnivå høyt	[V]	11,00...30,00
Koblingsnivå lavt	[V]	0,00...5,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja
Utganger		
Antall digitale utganger		8; (IO-Link Port Class A)



IO-Link-master med IoT-grensesnitt

IO-Link Master CL IoT 8P IP20

Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	300,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	Ethernet; IO-Link
-------------------------------	-------------------

Ethernet - Internet of Things

Transmisjonstandard	10Base-T; 100Base-TX
Overføringshastighet	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll	MQTT JSON
Fabrikkinnstilling	IP-adresse: 169.254.x.x
	delnettverksmaske: 255.255.0.0
	gatewayens IP-adresse: 0.0.0.0
	MAC-adresse: se typeskilt
Merknad om grensesnitt	Sikkerhetsprotokoll: HTTPS

IO-Link Master

Overføringstype	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.1
Antall porter klasse A	8

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...65,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00
Beskyttelse	IP 20

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
MTTF [ANN]	91,00	

Mekaniske data

Vekt [g]	327,50
Materialer	hus: PA oransje

Tilbehør

Varer som leveres	burklemmer: 9
-------------------	---------------

Merknader

Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

strømforsyning X31

1	GND (US)
2	GND (US)
3	+ 24 V DC (US)
4	+ 24 V DC (US)



IO-Link-master med IoT-grensesnitt

IO-Link Master CL IoT 8P IP20

IO-Link Port Class A X01...X08

1	Sensor forsyning (US) L+
2	digitalinngang
3	Sensor forsyning (US) L-
4	C/Q IO-Link

Elektrisk tilkobling - Ethernet

Koblinger: RJ45

