


ANT513



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF MCRWIDUS03



- 1 LED gul
- 2 LED grønn



Applikasjon		
Applikasjon	deteksjon av objekter på transportutstyr	
Radiogodkjenning for	USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Sør-Korea; Singapore; Ukraina; Malaysia; Brasil; Mexico; New Zealand; Vietnam	
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 50,00
Beskyttelsesklasse		III
Arbeidsfrekvens	[MHz]	13,56
RFID standard		ISO 15693
Deteksjonsområde		
Rejsehastighet	[m/s]	< 1,00
Avstand skrive/lesehode foran	[mm]	250,00
Avstand skrive/lesehode side	[mm]	300,00



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF MCRWIDUS03

Avstand til ID-brikken	[mm]	lese	:	≤ 60
		statisk		
		skrive	:	≤ 60
		statisk		
		referansekode	:	E80370

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	DATA / DTE10x
-------------------------------	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[ANN]	557,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	165,55
Hus		rektangulær
Sensorflate		5 posisjoner valgbar
Montering		kan monteres innfelt
Dimensjoner	[mm]	40,00 x 40,00 x 54,00
Materialer		hus: PA; metalleder: rustfritt stål:

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul

Merknader

Merknader	Se det respektive databladet (E803xx) for avstandene for andre ID-brikker
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12, dreibar, låsing; koding: A





RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF MCRWIDUS03

Tilkobling

