


ANT516



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 LED
2 Sensorplate



Applikasjon

Applikasjon	deteksjon av objekter på transportutstyr
Radiogodkjenning for	EU/RED; Japan; Australia; Kina; Taiwan; India; Singapore; Ukraina; USA; Canada; Malaysia; Brasil; Mexico; Vietnam
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning [V]	19,20...28,80 DC
Strømforbruk [mA]	< 60,00
Beskyttelsesklasse	III
Arbeidsfrekvens [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Deteksjonsområde

Avstand skrive/lesehode foran	[mm]	170,00		
Avstand skrive/lesehode side	[mm]	160,00		
Avstand til ID-brikken	[mm]	refereres til 30 mm myntbrikke : og antenne installert på metall, I-CODE SLI		≤ 32

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	DATA / DTE10x
-------------------------------	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67; IP 69K

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, kontinuerlig)
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[ANN]	457,90

ANT516



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF KQRWIDUS03-

Ul godkjenning	Ta	-20...60 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Filnummer UL	E205959

Mekaniske data

Vekt	[g]	90,00
Hus		rektangulær
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	20,00 x 7,00 x 48,00
Materialer		PBT; TPE-U; rustfritt stål:

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

