



Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available



Produktegenskaper	
Hus	plasthus
Applikasjon	
Applikasjon	evaluering av pulsssekvenser når det gjelder underhastighet med min. og maks. koblingspunkt
Elektriske data	
Nominell spenning DC [V]	24,00...28,00
Strømforbruk [mA]	< 50,00
Ekstra energi for sensorer DC [V]	10,50; (≤ 10 mA)
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall reléutganger: 1
Utganger	
Antall reléutganger	1
Kontaktklassifisering	8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)
Måle - / innstillingsområde	
Innstillingsområde [Imp/min]	100,00...20 000,00
Nøyaktighet/avvik	
Repeterbarhet [X01]	1,00
Programvare / programmering	
Justering av koblingspunkt	Lær funksjon
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse	IP 65



Evalueringseenhet for hastighetsovervåking

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Beskyttelsesterminaler	IP 20	
Mekaniske data		
Hus	plasthus	
Materialer	hus: PC; dekke: Polystyrol gjennomsiktig	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, grønn
	drift	1 x LED, grønn
	parameterinnstilling	2 x LED, rød
	inngangssignal	1 x LED, gul
Elektrisk tilkobling		
Tilkobling		