

AL1321




IO-Link-master med EtherNet/IP-grensesnitt

IO-Link Master DL EIP 4P IP69K

Alternative artikler: AL1325

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon	
Applikasjon	hygieniske systemer; I/O-moduler for feltapplikasjoner
Daisy Chain-funksjon	feltbuss-grensesnitt
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	20,00...28,00 DC; (US ; til SELV/PELV)
Strømforbruk [mA]	300,00...3 900,00; (US)
Beskyttelsesklasse	III
Sensorforsyning US	
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,60
Innganger / utganger	
Totalt antall innganger og utganger	8; (konfigurerbar)
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 8; Antall digitale utganger: 4



IO-Link-master med EtherNet/IP-grensesnitt

IO-Link Master DL EIP 4P IP69K

Innganger	
Antall digitale innganger	8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Koblingsnivå høyt [V]	11,00...28,00
Koblingsnivå lavt [V]	0,00...5,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja
Utganger	
Antall digitale utganger	4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	300,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Grensesnitt	
Grensesnitt for kommunikasjon	Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP	
Transmisjonstandard	10Base-T; 100Base-TX
Overføringshastighet	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll	EtherNet/IP
Fabrikkinnstilling	IP-adresse: 192.168.1.250
	delnettverksmaske: 255.255.255.255
	gatewayens IP-adresse: 0.0.0.0
	MAC-adresse: se typeskilt
	DHCP, BOOTP, static
Merknad om grensesnitt	DLR (Device Level Ring)
	Støttede nettverkstopologier: linje
	ring
Ethernet - Internet of Things	
Transmisjonstandard	10Base-T; 100Base-TX
Overføringshastighet	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll	MQTT JSON
Fabrikkinnstilling	IP-adresse: 169.254.x.x
	delnettverksmaske: 255.255.0.0
	gatewayens IP-adresse: 0.0.0.0
	MAC-adresse: se typeskilt
Merknad om grensesnitt	Sikkerhetsprotokoll: HTTPS
IO-Link Master	
Overføringstype	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.1
Antall porter klasse A	4
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00
Beskyttelse	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (brukes med beskyttelseshetter i rustfritt stål: IP 69K)
Beskyttelsesgrad (NEMA 250)	6P



IO-Link-master med EtherNet/IP-grensesnitt

IO-Link Master DL EIP 4P IP69K

Grad av tilsmussing_	2,00	
Kjemiske medier	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[ANN]	95,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	283,50
Materialer	hus: PA grå; Stikkontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Tetningsmateriale	EPDM	

Tilbehør

Varer som leveres	Beskyttelseshette: 1 x M12, rustfritt stål, E12542
-------------------	--

Merknader

Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Ethernet

Koblinger: M12; koding: D; Forsegling: EPDM



EtherNet/IP X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	ikke brukt

IoT X23

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	ikke brukt

**IO-Link-master med EtherNet/IP-grensesnitt**

IO-Link Master DL EIP 4P IP69K

Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling

Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: EPDM

**IO-Link Port Class A X01...X04**

1	Sensor forsyning (US) L+
2	digitalinngang
3	Sensor forsyning (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - strømforsyning

Koblinger: M12; koding: A

**X31**

1	+ 24 V DC (US)
2	ikke brukt
3	GND (US)
4	ikke brukt