



Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available

**Produktegenskaper**

Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon
-----	--------------------------------

Applikasjon

Applikasjon	altomfattende evaluering av pulssekvenser vedrørende over- og underhastighet; overvåking av rotasjonshastighet
-------------	--

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	< 230,00
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Nominell spenningstoleranse	[%]	10,00
Nominell spenningstoleranse 2	[%]	10,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	50,00...60,00
Ekstra energi for sensorer DC	[V]	24,00; (≤ 30 mA)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1; Antall reléutganger: 1
------------------------------	--

Utganger

Antall reléutganger	1	
Kontaktklassifisering	8 A / 1250 VA / 250 V AC	
Antall analoge utganger	1	
Analog strømutføring	[mA]	0,00...20,00
Maks. last	[Ω]	500,00

Måle - / innstillingsområde

Innstillingsområde	[Imp/min]	50,00...500,00
--------------------	-----------	----------------



Evalueringsenhet for hastighetsovervåking

D100/230VAC/4-20mA

Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[X01]	5,00...100,00
Repeterbarhet	[X01]	1,00
Responstid		
Oppstartsforsinkelse	[s]	0,50...15,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt	fininnstilling innenfor området med potensiometer	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Beskyttelse	IP 40	
Beskyttelsesterminaler	IP 20	
Mekaniske data		
Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon	
Materialer	plast	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, rød
Elektrisk tilkobling		
Tilkobling		