


Strømforsyningsmodul for elektronisk automatsikring

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DF2101

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 panel for merking
- 2 Status LED
- 3 push-in-terminaler IO-Link
- 4 push-in-terminal 0 V
- 5 push-in-terminal 24 V DC



Elektriske data

Driftsspenning [V]	til SELV/PELV
Nominell spenning DC [V]	24,00
Inngangsspenning DC [V]	19,20...30,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Nettsvikt-bufiringstid (nominell spenning 24 V DC) [ms]	10,00
Inngangsspenning (nominell spenning 24 V DC) [A]	40,00
Hvilestrøm [mA]	10,00

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Min. prosess syklus tid [ms]	650,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...70,00
Beskyttelse	IP 20; (på forsiden)
Grad av tilsmussing_	2,00



Strømforsyningsmodul for elektronisk automatsikring

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-6-3	stråling av interferens
	EN 61000-6-2	immunitet
Mekaniske data		
Vekt	[g]	72,50
Dimensjoner	[mm]	80,00 x 12,50 x 98,00
Displayer/driftselementer		
Display	Status	1 x LED, rød/grønn/oransje
Elektrisk tilkobling		
push-in-terminaler:		
kontakt-arm/list:		
Tilkobling		

