


Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DIA3010-ZROW

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DI0101

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Utgangsfunksjon		normalt åpen
Sensorrekkevidde	[mm]	10,00
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 81,00

Applikasjon

Applikasjon	enkel evaluering av roterende og lineær bevegelse med hensyn til underspeed; blokkere
-------------	---

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	20,00...250,00
Strømforbruk	[mA]	< 2,50
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Minimum belastningstrøm [mA]	6,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	1,5
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]	350 (...50 °C)
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA]	2 200,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde


Sensorrekkevidde	[mm]	10,00
Senseområde justerbar		nei



Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DIA3010-ZROW

Måle - / innstillingsområde		
Innstillingsområde	[Imp/min]	5,00...300,00
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysteres	[X01]	10,00
Responstid		
Oppstartsforsinkelse	[s]	12,00
Maks. dempingfrekvens	[Imp/min]	1 500,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt	multiturn potensiometer	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67	
Mekaniske data		
Montering	kan monteres innfelt	
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 81,00
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50	
Materialer	messing spesielt belegg; PBT	
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	50,00
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, grønn
Merknader		
Merknader	Anbefaling Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Tilkobling		



Merk miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 2 A (hurtigvirkende)

Lederfarger :

BK = svart

BN = brun

BU = blå